




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040ZDS0005E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune




E11045



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040ZDS0005E04

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb