


Mufa tata demontabila

SSTA040MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11505

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	20 x 40 x 36
------------	------	--------------

Materiale	PA
-----------	----

Material turnat	PA
-----------------	----

Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Mufa tata demontabila

SSTA040MSSFKPG

Conectare electrică

terminale:

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată



Racord

