


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG030--S0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10197

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-------------------	-----	-------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 65
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	26 x 8 x 16
------------	------	-------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Material turnat		TPU
-----------------	--	-----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------


**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAG030--S0002A03

Conectare electricăCabluri: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Legătură opritor

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Legătură opritor

**Racord**

BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru