

E11062




Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC020

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

