




Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

