




Mufa tip mama adaptoare

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	22,8
Filet de montaj		PG 9
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material turnat		Zinc turnat sub presiune
Accesorii		
Articole livrate		Piuliță: 1 x PG9
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Mufa tip mama adaptoare

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Conectare electrică


Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb