



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAA031--S0005I03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurub
	Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E11068



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAA031--S0005I03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PUR



Racord



BN = maro
BU = albastru
GN/YE = verde/galben

Culorile conecticii :