


E11076



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB050MSS0002E05



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...80
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	137,7
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E11076



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB050MSS0002E05

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, negru; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
GN/YE =	albastru
WH =	verde/galben
	alb