

E11095




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11495

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67; (dacă este înșurubat)

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 10 x 10 x 31

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță inox(1.4305 / 303)

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E11095



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0005E03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord

1	BN
3	BU
4	BK

BN = Culorile conecticii :
BK = maro
BU = negru
 albastru