




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67; (dacă este înșurubat)

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		inox(1.4305 / 303)

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox(1.4305 / 303)		



E11096



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0010E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru