




Cablu de conectare

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC017
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...70

Protectie IP 67

Date mecanice

Materiale TPU

Material turnat TPU


Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

