


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005X03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11239

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	PBT; PA
Material turnat	PBT / PA
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005X03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru