



Cablu cu conector tata

ASTGH050MSS0010H05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen
Date electrice	
Tensiune de lucru	[V] < 30 AC / < 36 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C] -25...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Dimensiuni	[mm] 15 x 15 x 42
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

E11143



Cablu cu conector tata

ASTGH050MSS0010H05

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
WH =	alb
YE =	galben