




Conector demontabil mama

SDOGH040PLSFKSK



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	13,5
Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 52
Materiale		PA 6.6
Material turnat		PA 6.6
Material piuliță		PA 6.6
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică	
Tehnica de penetrare: 0,34...0,75 mm²; Izolarea miezului: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Invelis cablu: Ø 4...7,5 mm	

Conectare electrică - Conector mama	
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: PA 6.6	



E11145



Conector demontabil mama

SDOGH040PLSFKSK

Racord

