


Cablu de conectare

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

2 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

