



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 1,5 m, PUR, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

