


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0010H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 68

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare



1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAH040MSS0010H04

Conectare electricăCabluri: 10 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

**Racord**

Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb