




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS




Aplicatie		
Aplicatie		Măsurarea curentului
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protectie		IP 67; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	99,4
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Accesorii		
Articole livrate		Șurub
		Câmp inscripționare
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Cablu prelungitor cu stecher tip valva**

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

**Conectare electrică**Cablu: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

