




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG040--S0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	8 x 8 x 31
Materiale		TPU
Material turnat		TPU

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU		
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU		






Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG040--S0005A03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb