




Conector montaj

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Clasa de protecție		III
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	11,6
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11190



Conector montaj


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb