




Cablu de conectare


VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm






Cablu de conectare

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

