



Mufa tip mama adaptoare

EDOGH080MSS00,5E08

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11601  
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

1 O-Inel

| Date electrice          |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Tensiune de lucru       | [M]  | < 30 AC / < 36 DC |
| Condițiile mediului     |      |                   |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90          |
| Protectie               |      | IP 67             |
| Date mecanice           |      |                   |
| Filet de montaj         |      | PG 9              |
| Materiale               |      | alama nichelată   |
| Material turnat         |      | alama, nichelată  |
| Observații              |      |                   |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.            |

**Mufa tip mama adaptoare**

EDOGH080MSS00,5E08

**Conectare electrică**Cablul: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată

**Racord**

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| PK = | roz                   |
| RD = | roșu                  |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |