



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF040MSS0010H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC152

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max.

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protecție

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

266,8

Dimensiuni

[mm]

10 x 10 x 31

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.


**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGF040MSS0010H04

Conectare electricăCabluri: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

**Racord**

BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb