




Insula de conexiuni

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Article alternative: EBC050

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caratteristici speciale	contacte aurite
-------------------------	-----------------

Date elettrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	81,6
----------	-----	------

E11216



Insula de conexiuni

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materiale	PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat	PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M8

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord



E11216



Insula de conexiuni

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit

