




Insula de conexiuni

ZD08F04HMSS0005H10

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite; Adecvat portcablu
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protectie		IP 67



Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0005H10

Date mecanice		
Greutate	[g]	795,8
Dimensiuni	[mm]	21 x 26 x 145
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M8
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR, negru, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit		
		

Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0005H10

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben

E11217

Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0005H10

