




Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	85,8
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată

E11219



Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M8

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord


Conector: 1 x M16; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Racord



Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit

