



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040VAS0010E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT140

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040VAS0010E04

Conectare electrică

Cabluri: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb