



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF040VAS0010E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protecție

IP 68

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

10 x 10 x 31

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11224



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF040VAS0010E04

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb