




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAO140MSS0005H10

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	579
Dimensiuni	[mm]	45 x 20 x 47
Materiale	PUR	
Material turnat	PUR	
Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 12.5 x diametru cablu
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAO140MSS0005H10

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: neocupat
R: neocupat
G: neocupat
M: neocupat
Culorile conecticii :
BN = maro
BU = albastru
GN = verde
GY = gri
PK = roz
RD = roșu
WH = alb
YE = galben