


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAO140MSS0010H10

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 DC

Curent total Max.

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

1107,5

Dimensiuni

[mm]

45 x 20 x 47

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 12.5 x diametru cablu

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAO140MSS0010H10

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: neocupat
R: neocupat
G: neocupat
M: neocupat
Culorile conecticii :
BN = maro
BU = albastru
GN = verde
GY = gri
PK = roz
RD = roșu
WH = alb
YE = galben