


# E11228



## Cablu de conexiune in Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



## Aplicatie

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Caratteristici speciale | Fara Halogen |
|-------------------------|--------------|

## Date elettrice

|                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| Tensiune de lucru | [M] | < 30 AC / < 36 DC |
|-------------------|-----|-------------------|

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...80 |
|-------------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 68 |
|-----------|-------|

## Date mecanice

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| Greutate | [g] | 63 |
|----------|-----|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PUR |
|-----------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Material turnat | PUR |
|-----------------|-----|


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material piuliță | alama, nichelată |
|------------------|------------------|

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică - Conector mama A

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată






## Cablu de conexiune in Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

### Racord



### Conectare electrică - mufa B

Cablu: 0,15 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică - mufa C

Cablu: 0,15 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

