

E11229




Cablu de conectare

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11230

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 68

Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare



1 buc.

Cablu de conectare

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Conectare electrică**Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

