


E11230




Cablu de conectare

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Greutate [g]	331,8
Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - mufa	

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



E11230




Cablu de conectare

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

