




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB050PLS0005E05



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC
Curent total Max.	[A]	5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	498,2
Dimensiuni	[mm]	24 x 24 x 50
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		TPU

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: TPU




E11246



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB050PLS0005E05

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb