

E11248



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA050MSS0005H04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	165,2
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11248



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA050MSS0005H04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb