


E11252



Conector demontabil mama

SDOAH040VASFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	28,2
Dimensiuni	[mm]	39 x 19 x 31
Materiale		PBT
Material turnat		PBT
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Conector demontabil mama

SDOAH040VASFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord

