




Mufa tata demontabila

SSTGF040MSSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	11,2
Dimensiuni	[mm]	12 x 12 x 50
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTGF040MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: 0,14...0,5 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...5 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

