


E11273



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGR040PLS0002H



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

9,6...30 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...85

Protectie

IP 67; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

106,5

Dimensiuni

[mm]

30 x 30 x 68

Materiale

Hytrel G-4774

Material turnat

Hytrel G-4774

Material piuliță

Hytrel G-4774

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11273



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGR040PLS0002H

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru; 4 x 0,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Baionetă, drept; Corp turnat: Hytrel G-4774; Blocare: Hytrel G-4774



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
GN =	verde
VT =	violet
YE =	galben