




Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0003H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC077
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 48
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0003H04

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb