




Conector montaj

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	22,6
Filet de montaj		M20
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²		
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată		

E11293



Conector montaj

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb