




Conector montaj

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Date electrice		
Tensiune de lucru	[M]	< 45 AC / < 70 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	19,6
Filet de montaj		M20
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²	

Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată	



E11295



Conector montaj

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb