


Cablul cu conector tata

ASTGH030VAS0001A03

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: EVC076

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11296



Cablu cu conector tata

ASTGH030VAS0001A03

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Racord

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru