




Cablu de conectare


VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - mufa	

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



E11297




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

