


E11315



Conector montaj

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	27,3
Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 19
Filet de montaj		M20
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector montaj


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată; Moment de strângere: ...0,6 Nm; filet M20 Moment de strângere: ...2 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
WH =	alb
YE =	galben