

E11318




Cablu de conectare

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11353

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice


Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



E11318



Cablu de conectare

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 5 m, TPU, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

