

# E11319




## Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC265

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



| Aplicatie                    |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Caracteristici speciale      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
| Fără silicon                 | da                                          |
| Date electrice               |                                             |
| Tensiune de lucru [V]        | < 60 AC / < 75 DC                           |
| Clasa de protectie           | III                                         |
| Curent total Max. [A]        | 3                                           |
| Condițiile mediului          |                                             |
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...85                                    |
| Protectie                    | IP 68                                       |
| Date mecanice                |                                             |
| Materiale                    | PUR                                         |
| Material turnat              | PUR                                         |
| Material piuliță             | alama, nichelată                            |
| Observații                   |                                             |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                      |



## Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

