


## Cablu de conectare

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max.

[A]

3

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protecție

IP 68

## Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



## Cablu de conectare

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

