




Cablu de conectare

VDOAH032MSS0002H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cablu de conectare

VDOAH032MSS0002H03STGF030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

