




Cablu de conectare

VDOAF030MSS0005H03STGF040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Cablu de conectare

VDOAF030MSS0005H03STGF040MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

