




Cablu de conectare

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC310
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

**Cablu de conectare**

VDOG F040MSS00,3H04STGF040MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

**Conectare electrică**

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

